


Telecamera bus 180 per
Siedle Vario
BCM 658-02 SM
200049363-01



Descrizione del prodotto

Telecamera bus 180 per Siedle Vario con commutazione automatica giorno/notte (True Day/Night) e illuminazione ad infrarossi integrata. Angolo di ripresa orizzontale/verticale: circa 175°/120°

Schermo intero o 9 sezioni d'immagine selezionabili
Correzione elettronica delle distorsioni dell'immagine nello schermo intero
Angolo di ripresa esteso nell'area marginale della sezione d'immagine selezionata
Compensazione del controluce (BLC)
Wide Dynamic Range (WDR, ampio intervallo dinamico)
Sistema colori: PAL
Ripresa immagini: Sensore CMOS 1/2,7" 1920 x 1080 pixel
Risoluzione: 600 linee TV
Obiettivo: 1,55 mm
Riscaldamento a 2 livelli: 12 V AC max. 130 mA

Dati tecnici

Tipo di protezione:	IP 54, IK 10
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +55 °C
Altezza di montaggio (mm):	15
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	99 x 99 x 41


Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
BCM 658-02 SM	Telecamera bus 180 per Siedle Vario	Argento metallizzato	D	200049363-01

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
Vario 611 SM	Vernice per riparazioni	Argento metallizzato	0	210007117-00

Pezzi di ricambio




Telecamera bus 180 per
Siedle Vario
BCM 658-02 SM

210009592

Pagina 2


Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Calotta in vetro	Trasparentissimo	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... SM	Cornice	Argento metallizzato	E	200048699-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Blocco di connessione	Nero	E	200029921-00
Vario 611	Guarnizione perimetrale i moduli	Grigio	E	210007484-00




Telecamera bus 180 per
Siedle Vario
BCM 658-02 SM

210009592

Pagina 3





Telecamera bus 180 per
Siedle Vario
BCM 658-02 SM

210009592

Pagina 4

Telecamera 130/180	Opuscolo informativo sul prodotto	1,3 MB	scaricare
BCM 658-... Modulo telecamera bus 180	Dichiarazione di conformità	3,5 MB	scaricare
	Informazioni supplementari	140 kB	scaricare